

Garant GRIDLINE

Podnož s elektrickým proudem a stlačeným vzduchem, Výška 900 mm, Typ: DE**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 927068 DE |
| GTIN | 4062406755669 |
| Třída artiklu | 9GG |

Popis**Provedení:**

Z ocelové trubky, šířka 50 mm, s příčnou výztuhou a upnutím pro nastavení výšky v rastru 25 mm. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. S kabelovými průchodkami – umožňují snadné a profesionální pokládání vedení médií/kabelů.

Rozsah dodávky:

Podnož se dvěma zásuvkami Schuko s montážním materiálem, bez kabelového propojení. Včetně bezpečnostní jednoruční spojky, rychlouzavírací spojka JS 7,2 a 3/8palcový připojovací závit, až 10 bar.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Podnože bez zadní stěny nebo korpusu skříně vyžadují rohové plechy č. 927122 pro vyztužení. Výška odpovídá spodní hraně pracovní desky.

Hotově sestavené pracovní stoly musí být zajištěné proti převrácení.

Technický popis

| | |
|--------------------------|--------|
| Vhodné pro hloubku desky | 750 mm |
|--------------------------|--------|

| | |
|------------------------|---|
| Jmenovité napětí | 250 V |
| Výška | 900 mm |
| Hloubka | 700 mm |
| Jmenovitý proud | 16 A |
| Zásuvka typ | F |
| Šířka | 50 mm |
| Konstrukční provedení | Konstrukce z ocelových trubek |
| Tloušťka materiálu | 1 mm |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atribut názvu produktu | Výška 900 mm |
| Druh produktu | Energetický modul |

Příslušenství

| | |
|---|------------|
| Vyrovnání výšky pracovních stolů GridLine Typ M12 | 927090 M12 |
| Kluzák, 2dílná sada Typ 2 | 927092 2 |