

Garant GRIDLINE

**Podnož s elektrickým proudem a stlačeným vzduchem, Výška 800 mm, Typ: CZ****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	927067 CZ
GTIN	4062406755652
Třída artiklu	9GG

**Popis****Provedení:**

Z ocelové trubky, šířka 50 mm, s příčnou výztuhou a upnutím pro nastavení výšky v rastru 25 mm. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. S kabelovými průchodkami – umožňují snadné a profesionální pokládání vedení médií/kabelů.

**Rozsah dodávky:**

Podnož se dvěma zásuvkami Schuko s montážním materiálem, bez kabelového propojení. Včetně bezpečnostní jednoruční spojky, rychlouzavírací spojka JS 7,2 a 3/8palcový připojovací závit, až 10 bar.

**Lakování:**

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Podnože bez zadní stěny nebo korpusu skříně vyžadují rohové plechy č. 927122 pro vyztužení. Výška odpovídá spodní hraně pracovní desky.

Hotově sestavené pracovní stoly musí být zajištěné proti převrácení.

**Technický popis**

Šířka	50 mm
-------	-------

Zásuvka typ	E
Jmenovitý proud	16 A
Jmenovité napětí	250 V
Vhodné pro hloubku desky	750 mm
Hloubka	700 mm
Výška	800 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	Výška 800 mm
Druh produktu	Energetický modul

## Příslušenství

Vyrovnání výšky pracovních stolů GridLine Typ M12	927090 M12
Kluzák, 2dílná sada Typ 2	927092 2