



Nabíječka, Typ: LITHIUM4



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081590 LITHIUM4
GTIN	4013674183562
Třída artiklu	08C

Popis

Provedení:

Nabíjecí stanice na akumulátorové články řízená mikrořadičem s **monitoringem jednotlivých přihrádek** a rozpoznáváním vad baterií. Zobrazení stavu nabíjecí přihrádky, automatické vypínání nabíjení, ochrana před přehříváním a **udržovací dobíjení**. Vstupní napětí 100–240 V. S LC displejem pro detailní kontrolu procesu nabíjení a s přídatnými akustickými hlášeními.

Použití:

Nabíjecí místa pro NiMH akumulátory: 1 – 4× micro AAA / mignon AA nebo 1 – 2× baby C.

Nabíjecí místa pro Li#Ion / LiFePO4 akumulátory : 1 – 4× 18650; 17670; 14500 atd.

Technický popis

Maximální počet nabíjecích míst	4
Šířka	96 mm
Výška	33 mm
Jmenovité napětí	100 - 240 V
Maximální nabíjecí proud	2 A
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Typ CAS 18 V

Délka	129,5 mm
Frekvence sítě	50 Hz
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Druh produktu	Nabíječka