

# AEG

**Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem, bez akumulátoru, nabíječky,  
Typ: BSB18C2BL**



## Údaje o objednávce

Artikové číslo	070227 BSB18C2BL
GTIN	4058546324056
Třída artiklu	07A

## Popis

### Provedení:

Silný bezkartáčový akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem 18V

- **Mimořádně praktický díky kompaktní délce pouhých 183 mm.**
- **2stupňová převodovka.**
- **21stupňové nastavení utahovacího momentu a vrtací stupeň s příklepem pro vrtání do kamene.**
- **LED osvětlení pracovního prostoru.**
- **Pravý/levý chod.**
- **Trojité ochrana PRO Lithium-Ion: Monitorování teploty, monitorování jednotlivých článků, ochrana proti přetížení.**

### Rozsah dodávky:

Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem se sponou na opasek, rychloupínací sklíčidlo FIXTEC 1× 13 mm, **bez akumulátoru a nabíječky.**

## Technický popis

Označení výrobce	BSB18C2BL-0
------------------	-------------

Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,6 kg
Napětí akumulátorů	18 V
Maximální Ø vrtání do betonu	13 mm
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Délka	183 mm
Typ akumulátoru	Li-Ion
Počet obsažených akumulátorů	0
Maximální otáčky 1. stupně	500 min <sup>-1</sup>
Maximální utahovací moment	60 Nm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	40 mm
Maximální otáčky 2. stupně	1950 min <sup>-1</sup>
Konstrukce motoru	bezkartáčový
Druh produktu	Vrtací šroubovák s příklepem