

Garant**VNMG 160404, Typ: HB7415-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251802 HB7415-1
GTIN	4062406750886
Třída artiklu	21G

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VNMG 160404
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	S
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Počet výměn/řezání	4
Řezná rychlost v_c hlavní použití	40 - 90 m/min
Tolerance	M
Typ	HB7415-1
Lamač třísek	TIM
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování

Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení