



Zkoušečka utahovacího momentu pro momentové klíče „SmartCheck USB“, Maximální utahovací moment: 1500Nm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	654651 1500
GTIN	4018754331352
Třída artiklu	60N

Popis

Provedení:

Variabilní a flexibilní momentová zkoušečka díky otočnému displeji a základnímu tělu. Možnost namontovat horizontálně i vertikálně. Displej a fóliová klávesnice jsou chráněny proti stříkající vodě a plášť je vyroben z nárazuvzdorného plastu. **Micro USB rozhraní pro export dat** a napájení. S kapacitou paměti na 250 měřených hodnot.

3 uživatelské režimy: Průběžné zobrazování (**Track**), **detekce bodu zlomu (First-Peak)**, **zobrazování maximálních hodnot (Peak-Hold)**.

Měrné jednotky: Nm, lbfft, lbfin.

- **Robustní. Dlouhá životnost je zajištěna integrovanou optickou a akustickou ochranou proti přetížení.**
- **Přesná. Odchylka indikace pouze ± 1 % zaručuje maximálně spolehlivá data měření.**
- **Ihned k použití. Díky integrovanému snímači s velkým rozsahem měření je možné okamžité použití.**
- **Flexibilní. SmartCheck je možné umístit skoro všude. Horizontální nebo vertikální montáž – promyšlené upevňovací body, kompaktní konstrukce a otočný displej umožní cokoliv.**
- **Individuální. K dispozici jsou tři provozní režimy (Trak, First Peak, Peak Hold) a tři rozměrové jednotky (N·m, ft·lb, in·lb). Cílový krouticí moment a tolerance k vyhodnocení naměřených hodnot je možné zadávat individuálně.**

- **Nezávisle. Pro použití na pracovištích bez vlastní zásuvky. Kromě klasického provozu síťovým napáječem je možný také provoz na baterie.**
- **Otočná. SmartCheck je možné optimálně nastavit a získat tak individuální úhel pohledu. O 180° je možné otočit nejen displej, ale také držák displeje a základní těleso.**
- **Ukládá až 250 záznamů. Včetně data a časového razítka.**
- **Export dat a volitelné napájení pomocí rozhraní micro USB.**
- **Dokumentační software si můžete bezplatně stáhnout.**

Výhoda:

Kompaktní a variabilní zkoušečka utahovacího momentu. Provoz přes síťový napáječ nebo baterii.

Použití:

Nastavování a kontrola **momentových šroubováků a klíčů** se stupnicí nebo bez stupnice.

Rozsah dodávky:

Včetně síťového napájecího zdroje a softwaru SmartCheck USB pro přenos hodnot a vytváření potvrzení o zkoušce. Ve stabilním plastovém kufříku.

Upozornění:

Odpovídající Bluetooth modul najdete v e-shopu (č. 52110222).

Technický popis

Maximální utahovací moment	1500 Nm
Zobrazovací přístroj šířka	120 mm
Přesnost měření utahovacího momentu	±1 %
Zobrazovací přístroj hloubka	167 mm
Hmotnost	5,69 kg
Zobrazovací přístroj výška	124 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Rozsah měření	150 - 1500 Nm
Upínací 4hran	1 palec
Označení výrobce	SMARTCHECK 1500 USB
Nastavení utažení	Utahování doprava a doleva
Rozhraní	USB rozhraní
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Kalibrování	O4
Druh produktu	Zkoušečka utahovacího momentu

