



Čelní unašeč s Morse kuželem, Morse kužel (MK): 4



Údaje o objednávce

Artikové číslo	327400 4
GTIN	4062406764586
Třída artiklu	32P

Popis

Provedení:

- Úhel špičky 60°, Ø upínacího kroužku 17 mm - 54 mm.
- Možný pravotočivý a levotočivý chod.
- Vynikající k použití na soustruzích a u odvalovacích fréz.

Použití:

Pro upnutí do kužele vřetene v soustruhu.

Vhodné pro:

Soustružnické hroty č. 321405, č. 321720, č. 321730 a 321740.

Rozsah dodávky:

Čelní unašeč se středícími hroty 327410 a unašečem 327412.

Zvláštní příslušenství:

Č. 327410 středící hrot, č. 327412 unašeč, č. 327414 tlumicí prvky.

Upozornění:

Na poptávku vhodná kuželová pouzdra k adaptaci do soustružnického sklíčidla.

Ø pracovního rozsahu: 19 - 34 mm

Ø upínací kružnice D1: 17 mm

Užitná délka B: 62 mm

Hmotnost obrobku: 50 kg

Vnější Ø: 42 mm

Největší Ø hrotu 60° A: 5 mm

Technický popis

Hmotnost obrobku	50 kg
------------------	-------

Největší \varnothing hrotu 60° A	5 mm
Vnější \varnothing	42 mm
Užitná délka B	62 mm
\varnothing upínací kružnice D1	17 mm
\varnothing pracovního rozsahu	19 - 34 mm
Odtlačovací šroub	ne
Druh produktu	Čelní unašeč