



## Čelní unašeč s Morse kuželem, Morse kužel (MK): 4



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	327401 4
GTIN	4062406764593
Třída artiklu	32P

### Popis

#### Provedení:

- Úhel špičky 60°, Ø upínacího kroužku 17 mm - 54 mm.
- Možný pravotočivý a levotočivý chod.
- Vynikající k použití na soustruzích a u odvalovacích fréz.

#### Použití:

K upnutí do kužele vřetena na soustruhu.

#### Vhodné pro:

Soustružnické hroty č. 321405, č. 321720, č. 321730 a 321740.

#### Rozsah dodávky:

Čelní unašeč se středícími hroty 327410 a unašečem 327412.

#### Zvláštní příslušenství:

Č. 327410 středící hrot, č. 327412 unašeč, č. 327414 tlumicí prvky.

#### Upozornění:

Na poptávku vhodná kuželová pouzdra k adaptaci do soustružnického sklíčidla.

Ø pracovního rozsahu: 28 - 50 mm

Ø upínací kružnice D1: 26 mm

Užitná délka B: 70,3 mm

Hmotnost obrobku: 55 kg

Vnější Ø: 52 mm

Největší Ø hrotu 60° A: 9 mm

### Technický popis

Největší Ø hrotu 60° A	9 mm
------------------------	------

Vnější Ø	52 mm
Ø pracovního rozsahu	28 - 50 mm
Hmotnost obrobku	55 kg
Užitná délka B	70,3 mm
Ø upínací kružnice D1	26 mm
Odtlačovací šroub	ne
Druh produktu	Čelní unašeč