



Čelní unašeč s Morse kuželem, Morse kužel (MK): 4



Údaje o objednávce

Artikové číslo	327402 4
GTIN	4062406765811
Třída artiklu	32P

Popis

Provedení:

- Úhel špičky 60°, Ø upínacího kroužku 17 mm - 54 mm.
- Možný pravotočivý a levotočivý chod.
- Vynikající k použití na soustruzích a u odvalovacích fréz.

Použití:

K upnutí do kužele vřetena na soustruhu.

Vhodné pro:

Soustružnické hroty č. 321405, č. 321720, č. 321730 a 321740.

Rozsah dodávky:

Čelní unašeč se středícími hroty 327410 a unašečem 327412.

Zvláštní příslušenství:

Č. 327410 středící hrot, č. 327412 unašeč, č. 327414 tlumicí prvky.

Upozornění:

Na poptávku vhodná kuželová pouzdra k adaptaci do soustružnického sklíčidla.

Celková délka: 190 mm

Ø pracovního rozsahu: 40 - 72 mm

Ø upínací kružnice D1: 38 mm

Užitná délka B: 89 mm

Hmotnost obrobku: 65 kg

Vnější Ø: 70 mm

Technický popis

Celková délka	190 mm
---------------	--------

Ø pracovního rozsahu	40 - 72 mm
Hmotnost obrobku	65 kg
Vnější Ø	70 mm
Ø upínací kružnice D1	38 mm
Největší Ø hrotu 60° A	14 mm
Užitná délka B	89 mm
Odtlačovací šroub	ne
Druh produktu	Čelní unašeč