

Garant**CNMG 160616, Typ: HB725-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250172 HB725-1
GTIN	4062406750565
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 160616 HB725-1 Typ: HB725-1

Lamač třísek: UM1

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 6 mmPosuv f : 0,05 - 0,6 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 250 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	UNI
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 160616
Tolerance	M
Hloubka řezu a_p	0,2 - 6 mm
Lamač třísek	UM1
Posuv f	0,05 - 0,6 mm/ot,

Rohový rádius	1,6 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 250 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Typ	HB725-1
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení