

**Garant****CNMG 120404, Typ: HB725-1**

## Údaje o objednávkce

Artikové číslo	250156 HB725-1
GTIN	4062406750534
Třída artiklu	21G

## Popis

CN.G 120404 HB725-1 Typ: HB725-1  
Lamač třísek: UM1  
Tolerance: M  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 6 mm  
Posuv  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 50 - 250 m/min

## Technický popis

Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 6 mm
Posuv $f$	0,05 - 0,6 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Počet výměn/řezání	4

Lamač třísek	UM1
Řezný materiál	TK
Typ	HB725-1
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	50 - 250 m/min
Hlavní způsob použití	UNI
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNNG 120404
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení