

**Garant****WNMG 080404, Typ: HB725-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	252068 HB725-1
GTIN	4062406765705
Třída artiklu	21G

## Popis

WN.G 080404 HB725-1 Typ: HB725-1  
Lamač třísek: UN1  
Tolerance: M  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 6 mm  
Posuv  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 50 - 250 m/min

## Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080404
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	UNI
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 6 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	50 - 250 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Tolerance	M

Lamač třísek	UN1
Počet výměn/řezání	6
Typ	HB725-1
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Rohový rádius	0,4 mm
Posuv f	0,05 - 0,6 mm/ot,
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení