

Garant**SNMG 120408, Typ: HB725-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251224 HB725-1
GTIN	4062406765620
Třída artiklu	21G

Popis

SNMG 120408 HB725-1 Rohový rádius: 0,8 mm

Typ: HB725-1

Lamač třísek: UM1

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 6 mmPosuv f : 0,05 - 0,6 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 250 m/min**Technický popis**

Rohový rádius	0,8 mm
Lamač třísek	UM1
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 120408
Typ	HB725-1
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 250 m/min
Hlavní způsob použití	UNI

Posuv f	0,05 - 0,6 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,2 - 6 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení