

Garant**TNMG 160404, Typ: HB725-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251542 HB725-1
GTIN	4062406765644
Třída artiklu	21G

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,2 - 6 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	UNI
Počet výměn/řezání	6
Řezný materiál	TK
Typ	HB725-1
Tolerance	M
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 160404
Posuv f	0,05 - 0,6 mm/ot,
Lamač třísek	UM1

Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 250 m/min
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení