

Garant**WNMG 080412, Typ: HB725-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	252072 HB725-1
GTIN	4062406765729
Třída artiklu	21G

Popis

WNMG 080412 HB725-1 Typ: HB725-1

Lamač třísek: UM1

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 6 mmPosuv f : 0,05 - 0,6 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 250 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	UNI
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080412
Posuv f	0,05 - 0,6 mm/ot,
Rohový rádius	1,2 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 250 m/min
Typ	HB725-1
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování

Lamač třísek	UM1
Hloubka řezu a_p	0,2 - 6 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení