

**Garant****CC.T 09T308, Typ: HB725-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260152 HB725-1
GTIN	4062406765934
Třída artiklu	21G

## Popis

CC.T 09T308 HB725-1 Typ: HB725-1

Lamač třísek: UM1

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 4 mmPosuv  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 50 - 250 m/min

## Technický popis

Lamač třísek	UM1
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv $f$	0,05 - 0,5 mm/ot,
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 4 mm
Typ	HB725-1
Hlavní způsob použití	UNI

Rohový rádius	0,8 mm
Tolerance	M
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	50 - 250 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T308
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení