

Garant**RC.T 0602, Typ: HB725-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260620 HB725-1
GTIN	4062406765996
Třída artiklu	21G

Popis

RC.T 0602 HB725-1 Lamač třísek: UM1
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2 mm
Posuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 230 m/min

Technický popis

Tolerance	M
Typ	HB725-1
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	RCMT 0602
Počet výměn/řezání	4
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 230 m/min
Řezný materiál	TK

Hlavní způsob použití	UNI
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	UM1
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení