


Garant**RC.X 1204, Typ: HB725-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260650 HB725-1
GTIN	4062406766023
Třída artiklu	21G

Popis

RC.X 1204 HB725-1 Lamač třísek: UM1

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 230 m/min

Technický popis

Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	UNI
Počet výměn/řezání	4
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 230 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	RCMX 1204

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Typ	HB725-1
Lamač třísek	UM1
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení