

Garant**CC.T 120404, Typ: HB725-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260158 HB725-1
GTIN	4062406765941
Třída artiklu	21G

Popis

CC.T 120404 HB725-1 Typ: HB725-1
Lamač třísek: UM1
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,2 - 4 mm
Posuv f : 0,05 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 250 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 120404
Hloubka řezu a_p	0,2 - 4 mm
Hlavní způsob použití	UNI
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Typ	HB725-1

Tolerance	M
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 250 m/min
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Lamač třísek	UM1
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení