

Garant**DC.T 070204, Typ: HB725-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260452 HB725-1
GTIN	4062406765965
Třída artiklu	21G

Popis

DC.T 070204 HB725-1 Typ: HB725-1
Lamač třísek: UM1
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,2 - 4 mm
Posuv f : 0,05 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 250 m/min

Technický popis

Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Počet výměn/řezání	2
Řezný materiál	TK
Lamač třísek	UM1
Hloubka řezu a_p	0,2 - 4 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 250 m/min

Typ	HB725-1
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 070204
Tolerance	M
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	UNI
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení