

Garant**SC.T 120404, Typ: HB725-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260765 HB725-1
GTIN	4062406765750
Třída artiklu	21G

Popis

SC.T 120404 HB725-1 Rohový rádius: 0,4 mm

Typ: HB725-1

Lamač třísek: UM1

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 4 mmPosuv f : 0,05 - 0,5 mm/ot,

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 250 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezný materiál	TK
Lamač třísek	UM1
Hlavní způsob použití	UNI
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet výměn/řezání	4

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 120404
Tolerance	M
Hloubka řezu a_p	0,2 - 4 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Typ	HB725-1
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení