

Garant**SC.T 120408, Typ: HB725-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260766 HB725-1
GTIN	4062406765767
Třída artiklu	21G

Popis

SC.T 120408 HB725-1 Rohový rádius: 0,8 mm

Typ: HB725-1

Lamač třísek: UM1

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 4 mmPosuv f : 0,05 - 0,5 mm/ot,

Technický popis

Počet výměn/řezání	4
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Rohový rádius	0,8 mm
Lamač třísek	UM1
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,2 - 4 mm

Typ	HB725-1
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 250 m/min
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 120408
Tolerance	M
Hlavní způsob použití	UNI
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení