

Garant**VB.T 160404, Typ: HB725-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261232 HB725-1
GTIN	4062406766122
Třída artiklu	21G

Popis

VB.T 160404 HB725-1 Typ: HB725-1
Lamač třísek: UM1
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,2 - 4 mm
Posuv f : 0,05 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 250 m/min

Technický popis

Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet výměn/řezání	2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 250 m/min
Hloubka řezu a_p	0,2 - 4 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Typ	HB725-1
Tolerance	M
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 160404
Lamač třísek	UM1
Hlavní způsob použití	UNI
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení