

Garant**VB.T 110304, Typ: HB725-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261224 HB725-1
GTIN	4062406766115
Třída artiklu	21G

Popis

VB.T 110304 HB725-1 Typ: HB725-1
Lamač třísek: UM1
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,2 - 4 mm
Posuv f : 0,05 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 250 m/min

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 110304
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,2 - 4 mm
Počet výměn/řezání	2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 250 m/min
Typ	HB725-1

Rohový rádius	0,4 mm
Lamač třísek	UM1
Hlavní způsob použití	UNI
Tolerance	M
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení