

Garant**TCMT 110208, Typ: HB725-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260984 HB725-1
GTIN	4062406765781
Třída artiklu	21G

Popis

TCMT 110208 HB725-1 Typ: HB725-1
Lamač třísek: UM1
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,2 - 4 mm
Posuv f : 0,05 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 250 m/min

Technický popis

Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Typ	HB725-1
Rohový rádius	0,8 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TCMT 110208
Hloubka řezu a_p	0,2 - 4 mm

Hlavní způsob použití	UNI
Tolerance	M
Lamač třísek	UM1
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 250 m/min
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení