

**Garant****VC.T 160408, Typ: HB725-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	261459 HB725-1
GTIN	4062406766153
Třída artiklu	21G

## Popis

VC.T 160408 HB725-1 Typ: HB725-1  
Lamač třísek: UM1  
Tolerance: M  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Posuv  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 50 - 250 m/min

## Technický popis

Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Tolerance	M
Počet výměn/řezání	2
Rohový rádius	0,8 mm
Typ	HB725-1
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 4 mm

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	50 - 250 m/min
Posuv $f$	0,05 - 0,5 mm/ot,
Lamač třísek	UM1
Hlavní způsob použití	UNI
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 160408
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení