

Garant**DC.T 070204, Typ: HB7130-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260353 HB7130-2
GTIN	4062406769215
Třída artiklu	21G

Popis

DC.T 070204 HB7130-2 Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VS

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 270 m/min

Technický popis

Počet výměn/řezání	2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 070204
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 270 m/min
Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování

Hlavní způsob použití	M
Tolerance	M
Lamač třísek	VS
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Typ	HB7130-2
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení