

Garant**VBMT 160402, Typ: HB7130-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261150 HB7130-2
GTIN	4062406769239
Třída artiklu	21G

Popis

VBMT 160402 HB7130-2 Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VS

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 270 m/min

Technický popis

Rohový rádius	0,2 mm
Typ	HB7130-2
Lamač třísek	VS
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Hlavní způsob použití	M
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 160402
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 270 m/min
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení