

Garant**VC.T 160408, Typ: HB7130-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261374 HB7130-2
GTIN	4062406769260
Třída artiklu	21G

Popis

VC.T 160408 HB7130-2 Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VS

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 270 m/min

Technický popis

Rohový rádius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	M
Tolerance	M
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Počet výměn/řezání	2
Řezný materiál	TK

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 270 m/min
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Typ	HB7130-2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 160408
Lamač třísek	VS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení