

Garant**DC.T 11T308, Typ: HB7130-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260361 HB7130-2
GTIN	4062406769222
Třída artiklu	21G

Popis

DC.T 11T308 HB7130-2 Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VS

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 270 m/min

Technický popis

Lamač třísek	VS
Počet výměn/řezání	2
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Tolerance	M
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T308
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 270 m/min
Typ	HB7130-2
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	M
Rohový rádius	0,8 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení