

Garant**VC.T 160402, Typ: HB7130-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261370 HB7130-2
GTIN	4062406769253
Třída artiklu	21G

Popis

VCMT 160402 HB7130-2 Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VS

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 270 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Rohový rádius	0,2 mm
Lamač třísek	VS
Typ	HB7130-2
Tolerance	M
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 270 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 160402
Hlavní způsob použití	M
Počet výměn/řezání	2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení