



Trubkořez DP50 na HT trubky, Typ: 1



Údaje o objednávce

Artikové číslo	818190 1
GTIN	4003773087809
Třída artiklu	86A

Popis

Provedení:

Tělo nástroje je vyrobeno z plastu vyztuženého skleněnými vlákny. Oboustranná čepel z vysoce kvalitní oceli pro kuličková ložiska, vyměnitelná bez nářadí. Optimální vedení trubky a snadné řezání díky kluzně uloženým samonastavitelným válečkům. Díky odpružené řezné čepeli nedochází k únavnému nastavování při řezání.

Výhoda:

Jeden nástroj, dvě funkce, tři průměry. **Řezání a zkosení běžných plastových kanalizačních trubek snadno a čistě v jednom kroku.** Hladký řez: Odpadá seřizování, odstraňování otřepů a snižuje se riziko ucpání nebo poškození těsnění.

Použití:

Řeže HT trubky a mnoho dalších plastových trubek o průměru Ø 32, 40 nebo 50 mm a tloušťce stěny až 2,4 mm. Snadné polohování díky volnému výhledu na místo oddělení. Dodatečné nebo jemné řezání možné od délky odřezku cca 10 mm.

Náhradní díl:

Náhradní čepel viz č. 818191 vel 1 a náhradní rychlovýměnná osa č. 818192 vel. 1.

Technický popis

Pro vnější Ø trubek	32 mm
Pro vnější Ø trubek	40 mm
Pro vnější Ø trubek	50 mm

Hmotnost	294 g
Délka	202 mm
Vhodné pro materiál trubky	mosaz
Vhodné pro materiál trubky	hliník
Vhodné pro materiál trubky	VA
Vhodné pro materiál trubky	Měď
Druh produktu	Trubkořezy

Příslušenství

Náhradní čepel Typ 1	818191 1
Náhradní rychlovýměnná osa Typ 1	818192 1