



## Trubkořez TubiX® s rychlým přestavením, Pro Ø do: 76mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	818380 76
GTIN	4003773088127
Třída artiklu	86A

### Popis

#### Provedení:

Lehké kovové pouzdro s dlouhou životností z magnézia, s vodicími válečky uloženými na jehlových ložiskách a řezacím kolečkem. Ruční odjehlovač, zasunovací do pouzdra. Včetně náhradních řezacích koleček.

#### Výhoda:

Samostatné držení a upnutí na trubce díky **rychlému přestavení QuickLock**.

· **Rychlé a přesné umístění řezacího kolečka u různých průměrů trubky.**

#### Použití:

Univerzální k dělení **měděných, hliníkových a tenkostěnných trubek INOX** (do tloušťky stěny 2 mm).

#### Náhradní díl:

Náhradní řezací kolečko s uložením na jehlových ložiskách a rychlovýměnnou osou, viz č. 818385.

### Technický popis

Otvor řezného kolečka	7,8 mm
Ø řezného kolečka	20 mm
Šířka řezného kolečka	6,2 mm
Pro vnější Ø trubek	6 - 76 mm
Označení výrobce	TubiX
Hmotnost	865 g

Délka	260 mm
Šířka	100 mm
Výška	42 mm
Druh produktu	Trubkořezy

---

## Příslušenství

Náhradní řezací kolečko Typ 1	818385 1
-------------------------------	----------