

Garant**TK fréza, bez povlaku, Ø h10 DC: 12mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	201040 12
GTIN	4045197111913
Třída artiklu	11X

Popis

Provedení:

Velký prostor pro třísky a jejich snadné odvádění.Speciální geometrie **pro obrábění hliníku.**

Použití:

Určená pro frézování **hliníku, zapichování a frézování kontur.**

Technický popis

Počet zubů Z	1
Ø břitu D_c	12 mm
Posuv f_z pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky	0,05 mm
Ø stopky D_s	12 mm
Celková délka L	80 mm
Délka břitu L_c	30 mm
Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Tolerance jmenovitý Ø	h10
Úhel sklonu šroubovice	26 stupeň
Rohový úhel čela	90 stupeň
Povlak	bez povlaku

Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	W
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu $1 \times D$
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	žlutá
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Alu	vhodný	180 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	140 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	105 m/min	N
PMMA Akryl	vhodný	180 m/min	N
PE-HD	vhodný	130 m/min	N
PA 66	vhodný	150 m/min	N
PEEK	vhodný	130 m/min	N
PF 31	vhodný	110 m/min	N
Honeycomb sendvič	omezené použití	180 m/min	N
Cu	vhodný	140 m/min	N
CuZn	vhodný	180 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		
suché	omezené použití		
Vzduch	omezené použití		