

Mitutoyo**Spárové měrky, ocel, kalibrováné, Počet plíšků: 10**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	478242 10
GTIN	2050002071810
Třída artiklu	44A

Popis

Provedení:

Ideální pro celou řadu úkolů spojených s měřením. Ocelové plátky o stejné šířce spojené nýtem lze sklopit. Na každém plátku je čitelně vyražena velikost. Plátky lze snadno odejmout i po jednotlivých kusech a opět zajistit. Přesnost výroby v souladu s výrobní normou.

Přesnost:

0,05 – 0,15 mm $\pm 0,005$; 0,2 – 0,5 mm $\pm 0,012$; 0,55 – 0,8 mm $\pm 0,020$.

Rozsah dodávky:

Včetně certifikátu výrobce o kalibraci.

Technický popis

Tloušťky plíšků	0,05 – 0,2 (stoupání 0,05); 0,3 – 0,8 (stoupání 0,1) mm
Délka listu	150 mm
Počet plíšků	10
Norma	Výrobní norma
Tolerance	T3

Materiál	ocel
Druh produktu	Spárová měrka