

**KERN****Počítací váha, typ CIB, Maximální rozsah vážení: 3kg**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	479541 3
GTIN	4045761214880
Třída artiklu	47D

## Popis

### Provedení:

- **Přesná počítací váha s automatickou referenční optimalizací (postupné zlepšování průměrné hodnoty hmotnosti součástí).**
- **Cílové množství nebo cílovou hmotnost můžete naprogramovat s akustickým signálem.**
- **Paměť součtu hmotností k sumarizaci stejných počtů dílů v celkovém počtu kusů a celkové hmotnosti.**
- **Možnost výběru referenčního počtu kusů nebo referenční hmotnosti.**
- **Možnost přepínání mezi napájením ze sítě a akumulátorem.**
- **Justační program CAL: K nastavení přesnosti (k tomu potřebné externí závaží pro seřízení na poptávku).**
- **Přepnutí zobrazení z kusů na hmotnost.**

Displej kontrolního vážení „Checkweighing“: Akustická nebo vizuální hlášení v případě, že je vážení mimo předem stanovenou mezní hodnotu.

### Rozsah dodávky:

Včetně síťového adaptéru 230 V/50 Hz, akumulátor, ochranný pracovní kryt.

## Technický popis

Výška	120 mm
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Zdroj energie	Síťový provoz

Jmenovité napětí	240 V
Kusová hmotnost minimální	1 g
Hloubka	330 mm
Hmotnost netto	3,5 kg
Šířka	350 mm
Doba ustálení	2 s
Rozměr vážicí desky	315×215 mm
Maximální rozsah vážení	3 kg
Odečet	0,2 g
Reprodukovatelnost	0,2 g
Linearita	±0,4 g
Kalibrování	K2
Druh produktu	Počítací váha

## Služby

Kalibrace DAkkSVáha maximální rozsah vážení 50	027710 50
KalibrováníVáha maximální rozsah vážení 50 kg	027700 50