

KERN**Počítací váha, typ CIB, Maximální rozsah vážení: 30kg**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	479541 30
GTIN	4045761214835
Třída artiklu	47D

Popis

Provedení:

- **Přesná počítací váha s automatickou referenční optimalizací (postupné zlepšování průměrné hodnoty hmotnosti součástí).**
- **Cílové množství nebo cílovou hmotnost můžete naprogramovat s akustickým signálem.**
- **Paměť součtu hmotností k sumarizaci stejných počtů dílů v celkovém počtu kusů a celkové hmotnosti.**
- **Možnost výběru referenčního počtu kusů nebo referenční hmotnosti.**
- **Možnost přepínání mezi napájením ze sítě a akumulátorem.**
- **Justační program CAL: K nastavení přesnosti (k tomu potřebné externí závaží pro seřízení na poptávku).**
- **Přepnutí zobrazení z kusů na hmotnost.**

Displej kontrolního vážení „Checkweighing“: Akustická nebo vizuální hlášení v případě, že je vážení mimo předem stanovenou mezní hodnotu.

Rozsah dodávky:

Včetně síťového adaptéru 230 V/50 Hz, akumulátor, ochranný pracovní kryt.

Technický popis

Rozměr vážicí desky	315×215 mm
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Zdroj energie	Síťový provoz

Maximální rozsah vážení	30 kg
Výška	120 mm
Linearita	±4 g
Šířka	350 mm
Odečet	2 g
Hmotnost netto	3,6 kg
Reprodukovatelnost	2 g
Hloubka	330 mm
Doba ustálení	2 s
Jmenovité napětí	240 V
Kusová hmotnost minimální	10 g
Kalibrování	K2
Druh produktu	Počítací váha

Služby

Kalibrace DAkkSVáha maximální rozsah vážení 50	027710 50
KalibrováníVáha maximální rozsah vážení 50 kg	027700 50