

KERN**Počítací váha, typ CIB, Maximální rozsah vážení: 6kg**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	479541 6
GTIN	4045761214897
Třída artiklu	47D

Popis

Provedení:

- **Přesná počítací váha s automatickou referenční optimalizací (postupné zlepšování průměrné hodnoty hmotnosti součástí).**
- **Cílové množství nebo cílovou hmotnost můžete naprogramovat s akustickým signálem.**
- **Paměť součtu hmotností k sumarizaci stejných počtů dílů v celkovém počtu kusů a celkové hmotnosti.**
- **Možnost výběru referenčního počtu kusů nebo referenční hmotnosti.**
- **Možnost přepínání mezi napájením ze sítě a akumulátorem.**
- **Justační program CAL: K nastavení přesnosti (k tomu potřebné externí závaží pro seřízení na poptávku).**
- **Přepnutí zobrazení z kusů na hmotnost.**

Displej kontrolního vážení „Checkweighing“: Akustická nebo vizuální hlášení v případě, že je vážení mimo předem stanovenou mezní hodnotu.

Rozsah dodávky:

Včetně síťového adaptéru 230 V/50 Hz, akumulátor, ochranný pracovní kryt.

Technický popis

Kusová hmotnost minimální	2 g
Reprodukovatelnost	0,5 g
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem

Zdroj energie	Síťový provoz
Maximální rozsah vážení	6 kg
Hloubka	330 mm
Šířka	350 mm
Jmenovité napětí	240 V
Linearita	±1 g
Hmotnost netto	3,6 kg
Rozměr vážicí desky	315×215 mm
Odečet	0,5 g
Výška	120 mm
Doba ustálení	2 s
Kalibrování	K2
Druh produktu	Počítací váha

Služby

Kalibrace DAkkSVáha maximální rozsah vážení 50	027710 50
KalibrováníVáha maximální rozsah vážení 50 kg	027700 50