

## HEDI

### Kabelový buben, celoplastový pro F, B, PL, CZ, Typ: 25N



#### Údaje o objednávce

Artikové číslo	081104 25N
GTIN	4003644024131
Třída artiklu	08B

#### Popis

##### Provedení:

Kabelové bubny HEDI® znamenají špičkovou kvalitu „Made in Germany“ a dlouhou životnost. Speciálně koncipované těleso bubnu zajišťuje optimální vedení kabelu. Vestavěný rotační stop spínač zabraňuje nechtěné rotaci bubnu. Všechny kabelové bubny jsou vybaveny ochrannými tepelnými spínači.

Velký a vysoce kvalitní celoplastový kabelový buben HEDI® s průměrem bubnu 250 mm je vybaven ergonomickými a bezpečnostními prvky.

- **Sklon 7 stupňů pro větší světlou výšku a příjemné přenášení.**
- **Odnímatelný držák kabelu a vedení pro optimální vedení kabelu.**
- **Možnost jednoduché montáže na stěnu.**

Schváleno pro trvalé použití v exteriérech a vlhkých prostorách.

##### Funkce:

IP44: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti vnikání cizích těles s  $\varnothing > 1$  mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

#### Technický popis

Materiál pouzdra	plast
------------------	-------

Ochranná třída IP	IP 44
Konstrukce kabelu	3G1,5
Třída kabelu	H07RN-F
Odolné vůči nárazu a chráněné proti stříkající vodě	Kategorie 2 (K2) dle BGI
Počet zásuvek	3
Jmenovitý výkon odvinutý	3500 (16 A) W
Síťové napětí	240 V
Délka kabelu	25 m
Diagnostický systém k dispozici	ano
Materiál kabelu	Neoprenová guma
Druh produktu	Kabelový buben