

**Garant****CC.T 09T302, Typ: HU7315-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260056 HU7315-1
GTIN	4062406769826
Třída artiklu	21G

## Popis

CCMT 09T302 HU7315-1 Typ: HU7315-1

Lamač třísek: AF

Tolerance: G

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mmPosuv  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 120 - 600 m/min

## Technický popis

Lamač třísek	AF
Posuv $f$	0,03 - 0,1 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,2 mm
Tolerance	G
Počet výměn/řezání	2

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCGT 09T302
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Typ	HU7315-1
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 600 m/min
Hlavní způsob použití	N
Povlak	bez povlaku
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení