

Garant**DC.T 070202, Typ: HB7315-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260351 HB7315-1
GTIN	4062406769857
Třída artiklu	21G

Popis

DCMT 070202 HB7315-1 Typ: HB7315-1

Lamač třísek: AF

Tolerance: G

Hloubka řezu a_p : 0,05 - 0,6 mmPosuv f : 0,03 - 0,1 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 600 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	N
Tolerance	G
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCGT 070202
Lamač třísek	AF
Počet výměn/řezání	2
Řezný materiál	TK

Rohový rádius	0,2 mm
Typ	HB7315-1
Posuv f	0,03 - 0,1 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu a_p	0,05 - 0,6 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 600 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení