

Garant**DC.T 070202, Typ: HU7315-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260351 HU7315-1
GTIN	4062406769840
Třída artiklu	21G

Popis

DCMT 070202 HU7315-1 Typ: HU7315-1

Lamač třísek: AF

Tolerance: G

Hloubka řezu a_p : 0,05 - 0,6 mmPosuv f : 0,03 - 0,1 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 600 m/min

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCGT 070202
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 600 m/min
Počet výměn/řezání	2
Podmínky řezu	kontinuální
Tolerance	G

Hloubka řezu a_p	0,05 - 0,6 mm
Posuv f	0,03 - 0,1 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Povlak	bez povlaku
Typ	HU7315-1
Hlavní způsob použití	N
Lamač třísek	AF
Rohový rádius	0,2 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení