

**Garant****DC.T 11T302, Typ: HU7315-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260356 HU7315-1
GTIN	4062406769864
Třída artiklu	21G

## Popis

DCMT 11T302 HU7315-1 Typ: HU7315-1  
Lamač třísek: AF  
Tolerance: G  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,05 - 0,6 mm  
Posuv  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 120 - 600 m/min

## Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCGT 11T302
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv $f$	0,03 - 0,1 mm/ot,
Povlak	bez povlaku
Počet výměn/řezání	2

Tolerance	G
Hlavní způsob použití	N
Typ	HU7315-1
Lamač třísek	AF
Rohový rádius	0,2 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 600 m/min
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu $a_p$	0,05 - 0,6 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení