

Garant**DC.T 11T302, Typ: HB7315-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260356 HB7315-1
GTIN	4062406769871
Třída artiklu	21G

Popis

DCMT 11T302 HB7315-1 Typ: HB7315-1

Lamač třísek: AF

Tolerance: G

Hloubka řezu a_p : 0,05 - 0,6 mmPosuv f : 0,03 - 0,1 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 600 m/min

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCGT 11T302
Typ	HB7315-1
Hlavní způsob použití	N
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet výměn/řezání	2
Hloubka řezu a_p	0,05 - 0,6 mm

Lamač třísek	AF
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,2 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 600 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv f	0,03 - 0,1 mm/ot,
Tolerance	G
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení