


Garant**CC.T 060202, Typ: HB7315-1**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	260050 HB7315-1
GTIN	4062406769291
Třída artiklu	21G

Popis

CCMT 060202 HB7315-1 Typ: HB7315-1

Lamač třísek: AF

Tolerance: G

Hloubka řezu a_p : 0,05 - 0,5 mmPosuv f : 0,03 - 0,1 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 600 m/min

Technický popis

Lamač třísek	AF
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 600 m/min
Hloubka řezu a_p	0,05 - 0,5 mm
Hlavní způsob použití	N
Podmínky řezu	kontinuální

Počet výměn/řezání	2
Tolerance	G
Rohový rádius	0,2 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCGT 060202
Posuv f	0,03 - 0,1 mm/ot,
Typ	HB7315-1
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení