


Garant**CC.T 060204, Typ: HB7315-1**

Údaje o objedávce

Artikové číslo	260052 HB7315-1
GTIN	4062406769307
Třída artiklu	21G

Popis

CC.T 060204 HB7315-1 Typ: HB7315-1

Lamač třísek: AF

Tolerance: G

Hloubka řezu a_p : 0,05 - 0,5 mmPosuv f : 0,03 - 0,1 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 600 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,05 - 0,5 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	0,4 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Hlavní způsob použití	N
Lamač třísek	AF
Posuv f	0,03 - 0,1 mm/ot,

Počet výměn/řezání	2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 600 m/min
Tolerance	G
Typ	HB7315-1
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCGT 060204
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení