

**Garant****DC.T 11T308, Typ: HB7315-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260361 HB7315-1
GTIN	4062406769970
Třída artiklu	21G

## Popis

DC.T 11T308 HB7315-1 Typ: HB7315-1  
Lamač třísek: AF  
Tolerance: G  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,05 - 0,6 mm  
Posuv  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 120 - 600 m/min

## Technický popis

Podmínky řezu	kontinuální
Počet výměn/řezání	2
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,8 mm
Posuv $f$	0,03 - 0,1 mm/ot,
Lamač třísek	AF
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCGT 11T308

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu $a_p$	0,05 - 0,6 mm
Tolerance	G
Typ	HB7315-1
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 600 m/min
Hlavní způsob použití	N
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení