

JEPSON POWER

**Akumulátorová ruční kotoučová pila na kov, Typ: 8203E****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	078235 8203E
GTIN	4260052468050
Třída artiklu	07E

**Popis****Provedení:**

**Výkonné kotoučové pily na kov** pro řezání bez otřepů a bezpečné řezání profilů a trubek z oceli, NŽ kovů, plechů, kovových desek a sendvičových panelů **bez jiskření**.

- **Bez nutnosti používat chladicí a mazací prostředky.**
- **Není nutné dodatečné obrábění.**
- **Řez během několika sekund.**

Akumulátorová ruční kotoučová pila Hand DRY Cutter 8203E na kov.

- **Ideální pro řezání oceli, ocelových plechů, sendvičových panelů, kovových desek, trubek a profilů z oceli, neželezných kovů a kompozitních materiálů, až do tloušťky 6 mm.**
- **Záchytný zásobník na třísky pro čistou práci.**
- **Je vybavena pilovým kotoučem Ø 203/48Z s tvrdokovovým ostřím „LBS odolným proti rázům“ pro maximální životnost a kvalitu nástroje.**

**Rozsah dodávky:**

Včetně 2 vysoce výkonných baterií 18 V LiHD 5,5 A, pilového kotouče, nabíječky a kufru.

**Upozornění:**

Je kompatibilní s Cordless Alliance System (CAS), akumulátorovým systémem od předních výrobců elektrického nářadí, který je nezávislý na výrobci. Vhodné pilové kotouče najdete pod č. 078243.

**Technický popis**

Maximální hloubka řezu 90°	67 mm
Maximální počet otáček	3500 min <sup>-1</sup>
Ø pilového listu	203 mm
Maximální hloubka řezu 45°	42 mm
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Označení výrobce	8203E
Počet obsažených akumulátorů	2
Typ akumulátoru	Li-Ion
Hmotnost bez akumulátoru	5,4 kg
Kapacita akumulátoru	5,5 Ah
Napětí akumulátorů	18 V
Druh produktu	Pila