

JEPSON POWER**Pilový kotouč Drytech® Ø 203 mm, Počet zubů: 54****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	078243 54
GTIN	4260052468104
Třída artiklu	07E

Popis**Provedení:**

Optimální pro řezání kovových mříží a roštů, lichoběžníkových plechů, profilů, kabelových kanálů, roletových trubek apod. tloušťka 1.0 až 1.7 mm znamená, že jsou pilové kotouče LBS podstatně tenčí než běžné pilové kotouče. Díky tomu šetří materiál, jsou efektivnější a rychlejší. Šetří energii, takže nabídnou i vyšší výkon akumulátoru. Řezná rychlost max. 4 000 ot./min.

Technický popis

Hodí se pro materiál	INOX
Šířka řezu B	1,7 mm
Počet zubů	54
Ø otvoru	25,4 mm
Ø listu D	203 mm
Druh produktu	Pilový kotouč

