

JEPSON POWER

**Pilový kotouč Drytech® Ø 203 mm, Počet zubů: 48****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	078243 48
GTIN	4260052466780
Třída artiklu	07E

**Popis****Provedení:**

Optimální pro řezání kovových mříží a roštů, lichoběžníkových plechů, profilů, kabelových kanálů, roletových trubek apod. tloušťka 1.0 až 1.7 mm znamená, že jsou pilové kotouče LBS podstatně tenčí než běžné pilové kotouče. Díky tomu šetří materiál, jsou efektivnější a rychlejší. Šetří energii, takže nabídnou i vyšší výkon akumulátoru. Řezná rychlost max. 3 800 ot./min.

**Technický popis**

Ø listu D	203 mm
Počet zubů	48
Hodí se pro materiál	Steel
Šířka řezu B	1,2 mm
Ø otvoru	25,4 mm
Druh produktu	Pilový kotouč

